

皮膚伝導ヘッドセット

HM39

- 皮膚伝導マイクロホンを搭載し、騒音下でもクリアに通信できるヘッドセットです。
- 可動アームによる高い装着性を実現しました。
- マイク部分には密着性が高く肌にもやさしいシリコン素材を使用しています。

[出カインピーダンス]1.7k Ω

[感度]-46dB(100Hz、0dB=1V/0.1G)

[消費電流]400 μ A以下(3V時)

[コード長]1.2m [プラグ] ϕ 3.5モノラルミニプラグ

[重量]40g(コード含む)




[装着方法]



①当製品はネックバンドタイプのヘッドセットです。ネックバンドを後頭部側に倒した状態で、両サイドにある耳かけ部を耳に装着して下さい。



②左耳側についている、金属製のアームの先端に、声を拾うための皮膚伝導マイクがついています。声を拾うためには皮膚伝導マイクが頬に密着する必要があります。アームはスプリングにより、マイクが頬に密着できるように可動します。



③アームは上下方向にも回転します。皮膚伝導マイクが良く声を拾う位置に触れるよう、アームの位置を調整して下さい。
※皮膚伝導マイクは表面が擦れると、摩擦音がノイズとして発生します。位置調整の際にはマイクを肌から浮かせて調整して下さい。